

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HB7310, Grootte / aantal:  
09T308/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2671 09T308/50
GTIN	4067263097785
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 3,25 mm
Inhoud	260152 HB7310
Aantal	50
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CC.T 09T308 Soort HB7310

260152 HB7310