


**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:  
120408/50****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | GG2668 120408/50 |
| GTIN          | 4067263097587    |
| Artikelklasse | GGN              |

**Technische beschrijving**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Inhoud                              | 260160 HU7310                |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,55 - 4,25 mm               |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,3 mm/omw,            |
| Aantal                              | 50                           |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 350 - 600 mm/min             |
| Soort                               | HU7310                       |
| Spaanbreker                         | AM                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |

## Accessoires

CC.T 120408 Soort HU7310

260160 HU7310