


**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:  
120408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2668 120408/30
GTIN	4067263097570
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Inhoud	260160 HU7310
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CC.T 120408 Soort HU7310

260160 HU7310