


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:
060204/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2668 060204/30
GTIN	4067263097358
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	30
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260142 HU7310
Snijdiepte a_p	0,25 - 2 mm
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 060204 Soort HU7310

260142 HU7310