

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HB7310, Grootte / aantal:
120402/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2671 120402/30
GTIN	4067263097792
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,15 - 4,25 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Inhoud	260156 HB7310
Aantal	30
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CCGT 120402 Soort HB7310

260156 HB7310