


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:
09T308/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2668 09T308/50
GTIN	4067263097525
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260152 HU7310
Snijdiepte a_p	0,55 - 3,25 mm
Aantal	50
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 09T308 Soort HU7310

260152 HU7310