


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:
09T304/50****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2668 09T304/50 |
| GTIN | 4067263097501 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 350 - 600 mm/min |
| Snijdiepte a_p | 0,25 - 3,25 mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Aantal | 50 |
| Inhoud | 260150 HU7310 |
| Soort | HU7310 |
| Spaanbreker | AM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

CC.T 09T304 Soort HU7310

260150 HU7310