

**CNMG 160616, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250378 CA510
GTIN	4960664697199
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1 - 10 mm
Spaanbreker	PH
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien