

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCGT, HU7310, Grootte / aantal:
11T302/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2672 11T302/30
GTIN	4067263097891
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijdiepte a_p	0,15 - 2,75 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260458 HU7310
Aantal	30
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DC.T 11T302 Soort HU7310

260458 HU7310