


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HU7310, Grootte / aantal:
120408/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2676 120408/50
GTIN	4067263098225
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260766 HU7310
Snijdiepte a_p	0,55 - 4,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	SCGT120408
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

