

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HB7310, Grootte / aantal:
09T302/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2679 09T302/30
GTIN	4067263098232
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260761 HB7310
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,15 - 3,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SCGT 09T302 Soort HB7310

260761 HB7310