

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT, HU7310, Grootte / aantal:
110302/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2681 110302/50
GTIN	4067263098409
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261222 HU7310
Snijdiepte a_p	0,15 - 1,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	50
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VBGT 110302 Soort HU7310

261222 HU7310