



KOMET® UniTurn®-steekboorstang, rechts, L2 = 25 mm, Ø Dmin / steekbreedte w: 5/1 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	240162 5/1
GTIN	4047109071810
Artikelklasse	24S

Omschrijving

Uitvoering:

materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Inwendige koeling: ja

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Schacht-Ø d: 8 mm

Maximale steekdiepte t_{max} : 1 mm

Geschikte klemhouder nr. 240100: 12/8; 16/8

Technische beschrijving

a	4,7 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	5 mm
Maximale steekdiepte t_{max}	1 mm
Geschikte klemhouder nr. 240100	12/8; 16/8
Steekbreedte w	1 mm
Schacht-Ø d	8 mm
f	2,25 mm
Inwendige koeling	ja

Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,02 mm/omw,
Nuttige lengte	25 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 25 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Accessoires

KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) Schacht-Ø d / borings-Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) Schacht-Ø d / borings-Ø d1 12/8 mm

240100 12/8