

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HB7310, Grootte / aantal:  
120408/50**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2679 120408/50
GTIN	4067263098300
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Inhoud	260766 HB7310
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

SC.T 120408 Soort HB7310

260766 HB7310