

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCGT, HU7310, M: 16T304/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2680 16T304/50
GTIN	4067263098362
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Inhoud	260986 HU7310
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 4 mm
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	24 m/min	N

Aluminium (kortspanend)	geschikt	25 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	10 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	24 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	15 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

## Accessoires

TC.T 16T304 Soort HU7310

260986 HU7310