

**CNMM 160616, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250498 CA510
GTIN	4960664697304
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 160616 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PX

Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm

Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PX
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Hoekradius	1,6 mm
Snedecndities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Soort	CA510

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien