

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HU7310, Grootte / aantal:
160408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2686 160408/30
GTIN	4067263098652
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	30
Snijdiepte a_p	0,55 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Inhoud	261459 HU7310
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VC.T 160408 Soort HU7310

261459 HU7310