

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HU7310, Grootte / aantal:  
160408/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2686 160408/50
GTIN	4067263098669
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Aantal	50
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Inhoud	261459 HU7310
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VC.T 160408 Soort HU7310

261459 HU7310