

**Garant**

**Schijf- / zaagfrees met kraag HSS breedte ap = 2,2 mm, Ø D / aantal snijkanten  
Z: 160/15mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218424 160/15
GTIN	4045197533920
Artikelklasse	21P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

**Toepassing:**

Voor het groef- en doorfreesen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

**Toepassing promotietekst:**

Voor het groef- en doorfreesen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

**Technische beschrijving**

Basishouder-Ø d <sub>2</sub>	80 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub> voor a <sub>p</sub> 2,2 mm	65 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1119
Kraag-Ø d <sub>1</sub>	80 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub> voor a <sub>p</sub> 3,1 mm	65,8 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	160 mm
Maximale insnijddiepte a <sub>e,max</sub>	40 mm
Aantal snijkanten Z	15
Schachtuitvoering	met boring
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees