

Garant

Draai-wisselplaat CNMM 160616, voor grove verspaning



Bestelgegevens

Bestelnummer	250460 HB7020-2
GTIN	4069515016582
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMM 160616
Spaanbreker	SR
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Soort	HB7020-2
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Hoofdtoepassing	P

Gegevensblad

Hoekradius	1,6 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien