

Garant**Schuifmatenset, meetbereik: 150 mm Nonius 1/50, Aantal schuifmaten: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410107 10
GTIN	4067263100034
Artikelklasse	40Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Ergonomisch geoptimaliseerde slede. Afleesbaar zonder fouten dankzij schaal met andere kleur.

Meetvlakken fijn gelept.

Levering:

10 x **schuifmaat** nr. 410105 gr. 150.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Norm	ISO 13385
Verdeling	1/128 inch
Verpakking	Etui
Verdeling	1/50 mm

Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aflezing	0,02 mm
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Dieptemaat	Ø 1,6
Beklengte	40 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 10X200 mm	021000 10X200
DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 10X200 mm	021010 10X200

Accessoires

Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
---	--------