

Garant**Draai-wisselplaat CNMG 120408, voor nabewerking, Wiper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250061 HB7020-2
GTIN	4069515015721
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WSS
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 480 m/min
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Soort	HB7020-2
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten

4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien