

**Garant****Schuifmatenset, meetbereik: 150 mm, Aantal schuifmaten: 10****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 410102 10     |
| GTIN          | 4067263100058 |
| Artikelklasse | 40Z           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Ergonomisch geoptimaliseerde slede. Afleesbaar zonder fouten dankzij schaal met andere kleur.

Meetvlakken fijn gelept. Beter afleesbaar dankzij schaal met contrasterende kleuren

**Levering:**

**10 x schuifmaat** nr. 410100 gr. 150.

**Accessoires:**

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

**Technische beschrijving**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verdeling           | 1/20 mm        |
| Dieptemaat aanwezig | ja             |
| Beklengte           | 40 mm          |
| Verdeling           | 1/128 inch     |
| Dieptemaat          | hoekig 3,7×1,3 |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Kalibratie             | A1                           |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch                    |
| Meetafwijking E MPE    | ±0,05 mm                     |
| Norm                   | ISO 13385                    |
| Meetbereik             | 0 - 150 mm                   |
| Aflezing               | 0,05 mm                      |
| Verpakking             | Etui                         |
| Vastzetting            | Vastzetschroef aan bovenkant |
| Meettechniek           | analoog                      |
| Materiaal              | Edelstaal, RVS               |
| alle delen             | gehard                       |
| Schroefdraadtabel      | Schuifmaattabel              |
| Producttype            | Universele schuifmaat        |

## Dienstverlening

|   |               |
|---|---------------|
| KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 10X200 mm       | 021000 10X200 |
| DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 10X200 mm | 021010 10X200 |

## Accessoires

|   |        |
|---|--------|
| Tabel voor schuifmaten                  | 412180 |
| Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten | 412500 |