

Garant**Schuifmatenset, meetbereik: 150 mm Nonius 1/50, Aantal schuifmaten: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410107 3
GTIN	4067263100027
Artikelklasse	40Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Ergonomisch geoptimaliseerde slede. Afleesbaar zonder fouten dankzij schaal met andere kleur.

Meetvlakken fijn gelept.

Levering:

3 x schuifmaat nr. 410105 maat 150.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Aflezing	0,02 mm
Verdeling	1/128 inch
Meetbereik	0 - 150 mm
Beklengte	40 mm
Verpakking	Etui
Norm	ISO 13385

Verdeling	1/50 mm
Dieptemaat	Ø 1,6
Dieptemaat aanwezig	ja
Kalibratie	A1
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021010 3X200

Accessoires

Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
---	--------