

Garant**Draai-wisselplaat DNMG 150608, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250660 HB7020-2
GTIN	4069515016865
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	160 - 400 m/min
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Soort	HB7020-2
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Spaanbreker	SS

Gegevensblad

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien