

Garant**Draai-wisselplaat CNMG 120416, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250162 HB7020-2
GTIN	4069515022934
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,6 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm

Gegevensblad

Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien