

Garant

Draai-wisselplaat CNMM 160612, voor grove verspaning



Bestelgegevens

Bestelnummer	250458 HB7130-2
GTIN	4069515023023
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7130-2
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,9 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
ISO-code wisselplaat	CNMM 160612
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min

Gegevensblad

Spaanbreker

VR

Producttype

Wisselplaat voor het draaien