

Garant**Draai-wisselplaat DNMG 150604, voor nabewerking, Wiper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250659 HB7020-2
GTIN	4069515016827
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 480 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Soort	HB7020-2
Spaanbreker	WSS
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijanten	4

Gegevensblad

Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien