

Garant

Draai-wisselplaat DNMG 150608, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250660 HB7010-2
GTIN	4069515016841
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedecondities	continu
Soort	HB7010-2
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien