

Garant**Draai-wisselplaat DNMG 150608, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250762 HB7010-2
GTIN	4069515017107
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Spaanbreker	SM
Soort	HB7010-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien