

Garant**Draai-wisselplaat DNMG 150608, voor ruwe bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250862 HB7010-2
GTIN	4069515017220
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Spaanbreker	SG
Snedecondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 415 m/min

Gegevensblad

Soort	HB7010-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien