

Garant**Draai-wisselplaat TNMG 160404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251542 HB7020-2
GTIN	4069515017985
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7020-2
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	6
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 m/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Tolerantie	M
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Spaanbreker	SM

Gegevensblad

Snijmateriaal

HM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien