

Garant**Draai-wisselplaat VC.T 160402, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261370 HB7010-2
GTIN	4069515022392
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	SS
ISO-code wisselplaat	VCMT 160402
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Gegevensblad

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Soort	HB7010-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien