

Garant**Draai-wisselplaat CC.T 09T304, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260058 HB7010-2
GTIN	4069515019361
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	continu
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Spaanbreker	SS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Soort	HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M

Gegevensblad

Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien