

Garant

Draai-wisselplaat DC.T 11T304, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260359 HB7010-2
GTIN	4069515020329
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7010-2
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Snedecoördinaten	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	SS
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,4 mm

Gegevensblad

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien