

Garant

Draai-wisselplaat VBMT 160408, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261154 HB7035-2
GTIN	4069515022071
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-2
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Gegevensblad

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien