

**Garant**

**Draai-wisselplaat DC.T 11T304, voor middelfijne bewerking**



**Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 260462 HB7020-2 |
| GTIN          | 4069515020640   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Technische beschrijving**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 110 - 350 m/min       |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,3 - 2 mm            |
| Voeding $f$                         | 0,08 - 0,3 mm/omw,    |
| Snijmateriaal                       | HM                    |
| Snedecondities                      | licht onderbroken     |
| Spaanbreker                         | SM                    |
| Hoekradius                          | 0,4 mm                |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking |
| Aantal wisselingen/snijkanten       | 2                     |
| Soort                               | HB7020-2              |
| Tolerantie                          | M                     |

## Gegevensblad

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| ISO-code wisselplaat | DCMT 11T304                  |
| Hoofdtoepassing      | P                            |
| Producttype          | Wisselplaat voor het draaien |