

Garant**Draai-wisselplaat CNMG 120412, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250160 HB7010-2
GTIN	4069515015967
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Spaanbreker	SM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min
Tolerantie	M
Soort	HB7010-2
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm

Gegevensblad

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien