

Garant

Draai-wisselplaat DC.T 070202, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 HB7035-2
GTIN	4069515020183
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7035-2
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedecondities	continu
Producttype	Wisselplaat voor het draaien