

Garant**Draai-wisselplaat DC.T 11T304, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260462 HB7035-2
GTIN	4069515020664
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 m/min
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-2

Gegevensblad

Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien