

Garant**Draai-wisselplaat CNMM 120412, voor grove verspaning****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250453 HB7130-2
GTIN	4069515022767
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Soort	HB7130-2
ISO-code wisselplaat	CNMM 120412
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Spaanbreker	VR
Voeding f	0,2 - 0,9 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken

Gegevensblad

Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien