


Garant**Draai-wisselplaat WNMG 080404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252068 HB7020-2
GTIN	4069515018821
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 m/min
Soort	HB7020-2
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM

Gegevensblad

Fijn/ruw-indeling

#Ruwe/fijne afwerking

Producttype

Wisselplaat voor het draaien