

Garant

Draai-wisselplaat DC.T 070204, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260452 HB7020-2
GTIN	4069515020527
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 m/min
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7020-2

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Producttype	Wisselplaat voor het draaien