

Garant
Opname cilindrisch, Cilinderschacht, Voor snijkop-Ø D: 10mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	210550 10
GTIN	4045197521484
Artikelklasse	21Z

Omschrijving
Uitvoering:

Precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.

Systeem rondloopnauwkeurigheid $\leq 10 \mu\text{m}$ dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Zonder spanvlak (voor HSC-bewerking). **Tolerantie = h6.**

Opmerking:

Maximale freesdiepte = $L_1 + l$; l = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Voor snijkop-Ø D	10 mm
Buiten-Ø d_1	9,8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	5 Nm
Totale lengte L	65 mm
Serie	TopCut
Opname	Cilinderschacht
Inwendige koeling	ja

Producttype

Inschroeffreesopname