

Garant

Draai-wisselplaat DNMG 110408, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250754 HB7020-2
GTIN	4069515017008
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 m/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7020-2
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm

Gegevensblad

Spaanbreker	SM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien