

Garant**APMT 180512 ER, HB7730, Type: GG**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215257 GG
GTIN	4045197673534
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Hoekradius: 1,2 mm

Voeding f_z per tand: 0,2 mm

Technische beschrijving

Type	GG
Voeding f_z per tand	0,2 mm
Hoekradius	1,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 180512 ER
Soort	HB7730
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	250 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		