

Garant**Draai-wisselplaat DC.T 070204, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260353 HB7010-2
GTIN	4069515020206
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	SS
Soort	HB7010-2
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204

Gegevensblad

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien