

**Garant****Draai-wisselplaat CC.T 09T304, voor nabewerking****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 260058 HB7035-2 |
| GTIN          | 4069515019408   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Technische beschrijving**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Snedecoördinaten                    | sterk onderbroken   |
| Tolerantie                          | M                   |
| Voeding f                           | 0,07 - 0,25 mm/omw, |
| Spaanbreker                         | SS                  |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 350 m/min     |
| Aantal wisselingen/snij kanten      | 2                   |
| Fijn/ruw-indeling                   | Nabewerken          |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm        |
| Hoofdtoepassing                     | P                   |
| Snijmateriaal                       | HM                  |
| ISO-code wisselplaat                | CCMT 09T304         |

## Gegevensblad

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Hoekradius  | 0,4 mm                       |
| Soort       | HB7035-2                     |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |