

Garant**Draai-wisselplaat DC.T 11T308, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260464 HB7010-2
GTIN	4069515020688
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Soort	HB7010-2
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308

Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien