

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 110304, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261454 HB7020-2
GTIN	4069515022590
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7020-2
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 m/min
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Snij materiaal	HM

Gegevensblad

Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien